



Styrskåp
(Kan placeras på önskad plats)



600mm
300mm

Stolpe med fotplatta
Monteras med gängstänger.



Enkel slaggrind Motoriserad

180° gångjärnslösning

Obs, max öppning med grindmotor, 90-100°

Inkommande
Matning
3x400/230V 10A

Kabelrör 50mm från styrskåp till varje stolpe

Eventuell Fotocell
Matarström motor

Eventuell Fotocell

Eventuell
passersystem

Ev. Magnetlås

Staket

Insida

Utsida

Eventuell
passersystem

Fundamentsritning EGT - **Motoriserad**

| Grind Bredd: | A | B | C | D |
|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 1500-5000mm | 160mm | 150mm | 1200mm | 500mm |